

Keveyttä ja vapautta matkustamiseen. Pieni, kannettava happirikastin.



Palvelulla lisää liikkuvuutta

Vuokrattava, kannettava happirikastin tuo kaivattua vapautta niin uusille happihoitopotilaille, jotka pelkäävät vapautensa menettämistä, kuin kokeneille hapenkäyttäjille, jotka tarvitsevat matkustaessaan vaihtoehtoja tavallisesti käyttämälleen liikkumishapelle. Happirikastimen vuokraaminen on helppoa. Kannettava rikastin toimitetaan käyttövalmiina. Maksat vain ajasta, jonka rikastin on käytössäsi, eikä sinun tarvitse huolehtia huollosta.

Kevyt, kannettava happirikastin

Haluatko vapauden lähteä ulos muutamaksi tunniksi huolehtimatta hapen riittävydestä? Pieni, kevyt, kannettava happirikastin on ratkaisu juuri sinulle. Vuokrattava happirikastin on pieni ja kevyt ja sen akku kestää pitkään. Voit lähteä ostoksille, lääkäriin tai kävelylle, ja voit tarvittaessa ladata laitteen matkalla.

Jatkuvaa ja pulssivirtausta

Haluatko kyläillä yön yli tai käyttää CPAP- tai Bi-level laitetta ja tarvitset happirikastimen, jonka voit yhdistää laitteeseesi? Kannettava happirikastin, jossa on valittavissa jatkuva hapen virtaus saattaa olla sinulle sopiva ratkaisu.

Pulssitila ei sovellu CPAPin / Bi-level laitteen kanssa ja yöaikaan jatkuva virtaus on usesasti ainoa toimiva ratkaisu.

Hyödyt

- Voit käyttää kannettavaa happirikastinta kotona verkkovirralla, autossa tasavirralla ja liikkeellä ollessasi akulla. Näin voit maksimoida liikkuvuutesi.
- Kannettavat happirikastimet ovat FAA:n (Yhdysvaltojen liittovaltion ilmailuhallinnon) hyväksymiä, joten voit matkustaa lentokoneella sukulaistesi luo tai lempilomakohteeseesi. Jos suunnittelet lentomatkaa, ole yhteydessä lääkäriisi ja omaan lentoyhtiösi ennen matkaasi.
- Kannettava rikastin tuottaa happea jatkuvasti, joten sinun ei tarvitse kuljettaa mukana useita kaasupulloja hapen riittävyyden varmistamiseksi. Muista kuitenkin, että akku on ladattava säännöllisesti.

ZEN-0 happirikastin

Tekniset tiedot

Akun kesto	n. 4 h yhdellä akulla ja 8 h kahdella akulla
Happipitoisuus	87–96 % kaikilla asetuksilla
Virtaukset	Asetuksella 0,5-2 l/min jatkuvana; 1-6 pulssitila
Äänitaso	42 dB pulssiasetuksella 2
Mitat	212 mm x 168 mm x 313 mm
Paino	4,66 kg yhdellä akulla
Käyttölämpötila	5–40°C
Suodatin	Vaihdeettava potilassuodatin
Virtalähde ja akku	Litiumioniakku, vaihtovirtalähde 100-240 V (50-60Hz), autolaturi

Laite ja varusteet

Kannettava Zen-0 happirikastin, kärry, kantolaukku, yksi ladattava litiumioniakku, virtajohto, tasavirtakaapeli autossa lataamista varten ja käyttöopas.

